

Kit de unidad plug-in con mango trapezoidal, sin blindaje, gris



Unidad enchufable, con mango estático y el panel frontal plano. El mango gris está ensamblado en el panel frontal.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal plano

Manija sin función de extracción

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal con mango (PIU)

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
20818-017	3U	3HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
20818-018	3U	4HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-019	3U	5HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-021	3U	7HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-022	3U	8HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-023	3U	10HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-026	6U	5HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-024	3U	12HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-027	6U	6HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-162	6U	7HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-029	6U	10HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-120	6U	12HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-020	3U	6HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-025	6U	4HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
20818-028	6U	8HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	Grado de inflamabilidad	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Altura (H)
20818-017	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Grado de inflamabilidad	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura (H)
20818-018	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-019	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-021	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-022	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-023	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-026	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm
20818-024	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-027	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm
20818-162	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm
20818-029	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm
20818-120	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm


Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Grado de inflamabilidad	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura (H)
20818-020	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	128.4mm
20818-025	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm
20818-028	Pasivado	No	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	No	261.8mm

Table 3/3

Número de catálogo	Anchura (W)	Envío rápido
20818-017	14.9mm	No
20818-018	20mm	No
20818-019	25mm	No
20818-021	35.2mm	No
20818-022	40.3mm	No
20818-023	50.5mm	No
20818-026	25mm	No
20818-024	60.6mm	No
20818-027	30.1mm	No
20818-162	35.2mm	No
20818-029	50.5mm	No
20818-120	60.6mm	No

Número de catálogo	Anchura (W)	Envío rápido
20818-020	30.1mm	No
20818-025	20mm	No
20818-028	40.3mm	No

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE