


RatiopacPRO 19" Soporte de montaje con mango, retrofitting



Con este soporte de montaje de 19" con manijas, la caja flexible y robusta RatiopacPRO/-AIR es fácil de convertir de escritorio a 19" para montaje en rack.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para la conversión de cajas con tira de cubierta, mango delantero o 19" soporte de montaje

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Maneja
Tipo:	Estático

Table 1/2

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Color	Acabado	Familia de productos	Compatible con
24572-700	2	Manija delantera con 19" soportes de montaje	Gris oscuro	Polvo recubierto	RatiopacPRO	Casos, RatiopacPRO

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Color	Acabado	Familia de productos	Compatible con
24572-704	2	Manija delantera con 19" soportes de montaje	Gris oscuro	Polvo recubierto	RatiopacPRO	Casos, RatiopacPRO
24572-702	2	Manija delantera con 19" soportes de montaje	Gris oscuro	Polvo recubierto	RatiopacPRO	Casos, RatiopacPRO
24572-705	2	Manija delantera con 19" soportes de montaje	Gris oscuro	Polvo recubierto	RatiopacPRO AIRE	Casos, RatiopacPRO AIRE
24572-701	2	Manija delantera con 19" soportes de montaje	Gris oscuro	Polvo recubierto	RatiopacPRO	Casos, RatiopacPRO
24572-707	2	Manija delantera con 19" soportes de montaje	Gris oscuro	Polvo recubierto	RatiopacPRO AIRE	Casos, RatiopacPRO AIRE

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
24572-700	No
24572-704	No
24572-702	No
24572-705	No
24572-701	No
24572-707	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se pueden utilizar rieles deslizantes cuando se instalan en gabinetes o cajas de 19".

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE