


# Diapositiva telescópica universal, 2 U

Deslizador telescópico universal con extensión > 100 % y capacidad de carga de hasta 61 kg.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Ancho de carril k = 16 mm, ancho máximo de instalación de extensión/cajón w = 417 mm

Montaje lateral en los verticales de 19" (19" plano permanece libre para la fijación de la extensión / cajón)

Bloqueo en la extensión completa

Longitud de extensión > 100 %

Capacidad de carga estática por par 46 - 61 kg

## ESPECIFICACIONES

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Material:</b>         | Acero                   |
| <b>Tipo de producto:</b> | Diapositiva telescópica |
| <b>Acabado:</b>          | Zinc plateado           |

Table 1/1

| Número de catálogo | Longitud | Cantidad del paquete | Carga estática | Tipo      | Envío rápido |
|--------------------|----------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| 20110-100          | 305mm    | 2                    | 61kg           | Universal | No           |

| Número de catálogo | Longitud | Cantidad del paquete | Carga estática | Tipo      | Envío rápido |
|--------------------|----------|----------------------|----------------|-----------|--------------|
| 20110-101          | 356mm    | 2                    | 60kg           | Universal | No           |
| 20110-102          | 406mm    | 2                    | 58kg           | Universal | No           |
| 20110-105          | 559mm    | 2                    | 52kg           | Universal | No           |
| 20110-103          | 457mm    | 2                    | 57kg           | Universal | No           |
| 20110-104          | 508mm    | 2                    | 55kg           | Universal | No           |
| 20110-106          | 610mm    | 2                    | 50kg           | Universal | No           |
| 20110-107          | 660mm    | 2                    | 48kg           | Universal | No           |
| 20110-108          | 711mm    | 2                    | 46kg           | Universal | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para montar en el plano de 19" por favor ordene el kit de ensamblaje por separado Los rieles telescópicos universales también se pueden montar sin componentes adicionales en aplicaciones no estándar, por lo tanto también en otros gabinetes de 19".

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**