


# Varistar CP Flat Top Cover cerrado



Cubierta superior plana para armarios Varistar CP sin zonas de entrada de cable.

## CARACTERÍSTICAS

Cubierta superior plana cerrada

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Gabinete/rack Top Cover

**Código de color:** RAL 7021

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      | Acabado          |
|--------------------|---------|-------|---------------------|----------------------|------------|------------------|
| 21630-260          | 600mm   | 300mm | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-315          | 600mm   | 300mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-254          | 600mm   | 600mm | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-186          | 600mm   | 600mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-255          | 600mm   | 800mm | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-187          | 600mm   | 800mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Anchura | Fondo  | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      | Acabado          |
|--------------------|---------|--------|---------------------|----------------------|------------|------------------|
| 21630-256          | 600mm   | 900mm  | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-188          | 600mm   | 900mm  |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-128          | 600mm   | 1000mm | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-189          | 600mm   | 1000mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-257          | 800mm   | 600mm  | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-192          | 800mm   | 600mm  |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-258          | 800mm   | 800mm  | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-193          | 800mm   | 800mm  |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-259          | 800mm   | 900mm  | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-194          | 800mm   | 900mm  |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-131          | 800mm   | 1000mm | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-195          | 800mm   | 1000mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-570          | 600mm   | 300mm  |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-571          | 600mm   | 600mm  |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-572          | 600mm   | 800mm  |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-573          | 600mm   | 900mm  |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-574          | 600mm   | 1000mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-577          | 800mm   | 600mm  |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Anchura | Fondo  | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      | Acabado          |
|--------------------|---------|--------|---------------------|----------------------|------------|------------------|
| 21630-578          | 800mm   | 800mm  |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-579          | 800mm   | 900mm  |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-580          | 800mm   | 1000mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-557          | 600mm   | 300mm  | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-558          | 600mm   | 600mm  | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-559          | 600mm   | 800mm  | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-560          | 600mm   | 900mm  | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-561          | 600mm   | 1000mm | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-564          | 800mm   | 600mm  | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-565          | 800mm   | 800mm  | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-566          | 800mm   | 900mm  | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-567          | 800mm   | 1000mm | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-129          | 600mm   | 1100mm | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-190          | 600mm   | 1100mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-130          | 600mm   | 1200mm | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-191          | 600mm   | 1200mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-196          | 800mm   | 1100mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-132          | 800mm   | 1100mm | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |

| Número de catálogo | Anchura | Fondo  | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      | Acabado          |
|--------------------|---------|--------|---------------------|----------------------|------------|------------------|
| 21630-197          | 800mm   | 1200mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-575          | 600mm   | 1100mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-576          | 600mm   | 1200mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-581          | 800mm   | 1100mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-582          | 800mm   | 1200mm |                     | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-133          | 800mm   | 1200mm | IP20                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-562          | 600mm   | 1100mm | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-563          | 600mm   | 1200mm | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-568          | 800mm   | 1100mm | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |
| 21630-569          | 800mm   | 1200mm | IP55                | 1                    | Gris negro | Polvo recubierto |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo    | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|---------|----------------|--------------|
| 21630-260          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-315          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-254          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-186          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-255          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-187          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-256          | Cerrado | Varistar CP    | No           |

| Número de catálogo | Tipo      | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|
| 21630-188          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-128          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-189          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-257          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-192          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-258          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-193          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-259          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-194          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-131          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-195          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-570          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-571          | Perforado | Varistar CP    | No           |
| 21630-572          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-573          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-574          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-577          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-578          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |

| Número de catálogo | Tipo    | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|---------|----------------|--------------|
| 21630-579          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-580          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-557          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-558          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-559          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-560          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-561          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-564          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-565          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-566          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-567          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-129          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-190          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-130          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-191          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-196          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-132          | Cerrado | Varistar CP    | No           |
| 21630-197          | Cerrado | Varistar CP    | No           |

| Número de catálogo | Tipo      | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|-----------|----------------|--------------|
| 21630-575          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-576          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-581          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-582          | Perforado | Varistar CP    | No           |
| 21630-133          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-562          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-563          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-568          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |
| 21630-569          | Cerrado   | Varistar CP    | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**