

Support mural horizontal externe APY



FONCTIONS

Support de selle à fixation latérale pour profilés en C et profil de montage

Complet avec accessoires de fixation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Type de canal	Type de profil de montage	Hauteur (H)
APYSTRUTS6	584840	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE23EG	584740	Acier	Électro-galvanisé	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTE G	584751	Acier	Électro-galvanisé	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE01EG	584758	Acier	Électro-galvanisé	E0L, E0, E1		40 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B	C
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B	C
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTE G	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

