

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Compatible avec des tiges filetées M10 ou M12

L'attache à fixation rapide facilite la mesure et la coupe de la tige filetée

Élimine le besoin de couper la tige filetée à une longueur précise

Compatible avec une tige filetée grossièrement coupée et élimine le besoin d'ébavurer la tige filetée côté tuyau

Peut être installé avec la tige filetée au-dessus ou au-dessous du tuyau

Les boulons sécables permettent d'obtenir le bon couple de serrage et simplifient l'inspection

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)	Longueur (L)
---------------------	-------------------	-------	-------------------------	-----------------------	-------------	--------------

CSBBRP0200E G	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm
CSBBRP0125E G	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm
CSBBRP0100E G	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm
CSBBRP0150E G	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)
CSBBRP0200EG	404480	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2 mm
CSBBRP0100EG	404477	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY **ERICO** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

nVent.com/CADDY | 3

