

Support d'angle 1-1 pour rail en C



FONCTIONS

Universellement applicable pour la construction de systèmes d'assemblage

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Type de canal	Angle (a)	A	B	C
EBS35A090	587530	E2, E2L, E3, E4	90 °	35 mm	46 mm	4 mm
EBS25A090	584660	E0, E0L, E1	90 °	25 mm	46 mm	4 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	D	Taille de trou (HS)
EBS35A090	587530	10.5 mm	10.5 mm
EBS25A090	584660	10.5 mm	10.5 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135
France: +33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272
Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19
Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY **ERIC** **HOFFM** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHT**

