

Bobine de câble



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Couper à la longueur désirée

Câble de retenue préétiré

Certifié chimiquement compatible avec les systèmes de tuyauterie en CPVC

Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Taille du renfort	Diamètre	Longueur de câble	Charge homologuée UL
CSB12CBL	402190	Prégalvanisé, Painted	#12	2.4 mm	76.2m	1859N

Référence catalogue	Référence article	Finition	Taille durenfort	Diamètre	Longueur de câble	Charge homologuée UL
CSB18CBL	402191	Prégalvanisé, Painted	#18	3.2 mm	76.2m	3434N
CSB36CBL	402192	Prégalvanisé, Painted	#36	4.8 mm	76.2m	8490N

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur
CSB12CBL	402190	Rouge
CSB18CBL	402191	Blanc
CSB36CBL	402192	Bleu

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le câble est thermolaqué.

Le programme FBC™ System Compatible indique que ce produit a été testé et fait l'objet d'un contrôle permanent pour assurer sa compatibilité chimique avec les systèmes de tuyauterie FlowGuard Gold®, BlazeMaster® et Corzan®, ainsi qu'avec les produits fabriqués avec la technologie TempRite®. « FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® et TempRite® sont des marques commerciales de Lubrizol Advanced Materials, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

