


Attache pour conduit sur bride H-PSM, montage latéral



FONCTIONS

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Disponible pour conduit EMT, rigide et en aluminium

Pivotera à 360°

SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour

Orientation: Fixation latérale


Matériau: Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique maximale (F)
8P4SM	175170	18 - 22 mm	2 - 3 mm	111N
8P24SM	175180	18 - 22 mm	3 - 8 mm	111N
16P24SM	175260	30 - 35 mm	3 - 8 mm	111N
12P24SM	175220	22 - 30 mm	3 - 8 mm	111N

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride(FT)	Charge statique maximale (F)
16P58SM	175270	30 - 35 mm	8 - 14 mm	111N
8P58SM	175190	18 - 22 mm	8 - 14 mm	111N
12P58SM	175230	22 - 30 mm	8 - 14 mm	111N
8P912SM	175200	18 - 22 mm	14 - 20 mm	111N
12P912SM	175240	22 - 30 mm	14 - 20 mm	111N
16P912SM	175280	30 - 35 mm	14 - 20 mm	111N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

