

Collier de serrage pour charge lourde



FONCTIONS

Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle

Adapté aux applications pour point fixe

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille de trou (HS)	Diamètre de vis (Sc)
SSG022RO	574600	Painted, Oxyde rouge	20.5 - 22 mm	15	6.6 mm	6 mm
SSG028RO	574610	Painted, Oxyde rouge	26.5 - 28 mm	20	6.6 mm	6 mm
SSG035RO	574620	Painted, Oxyde rouge	33 - 35 mm	25	11 mm	10 mm
SSG043RO	574630	Painted, Oxyde rouge	40 - 43 mm	32	11 mm	10 mm
SSG049RO	574640	Painted, Oxyde rouge	48 - 49 mm	40	11 mm	10 mm
SSG061RO	574650	Painted, Oxyde rouge	57.0 - 60.3 mm	50	11 mm	10 mm

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille de trou (HS)	Diamètre de vis (Sc)
SSG077RO	574660	Painted, Oxyde rouge	75 - 77 mm	65	11 mm	10 mm
SSG090RO	574670	Painted, Oxyde rouge	88 - 90 mm	80	11 mm	10 mm
SSG115RO	574680	Painted, Oxyde rouge	110 - 115 mm	100	18 mm	16 mm
SSG141RO	574685	Painted, Oxyde rouge	139 - 141 mm	125	18 mm	16 mm
SSG170RO	574690	Painted, Oxyde rouge	165 - 170 mm	150	18 mm	16 mm
SSG0359RO	574725	Painted, Oxyde rouge	355 - 363 mm		22 mm	20 mm
SSG222RO	574700	Painted, Oxyde rouge	216 - 222 mm	200	22 mm	20 mm
SSG276RO	574710	Painted, Oxyde rouge	267 - 276 mm	250	22 mm	20 mm
SSG327RO	574720	Painted, Oxyde rouge	321 - 327 mm	300	22 mm	20 mm
SSG410RO	574730	Painted, Oxyde rouge	403 - 410 mm	400	26 mm	24 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Charge statique	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A
SSG022RO	574600	20mm	1000N	23 mm	3 mm	46 mm
SSG028RO	574610	20mm	1000N	23 mm	3 mm	52 mm
SSG035RO	574620	40mm	1000N	40 mm	4 mm	71 mm
SSG043RO	574630	40mm	1000N	40 mm	4 mm	79 mm
SSG049RO	574640	40mm	1000N	40 mm	4 mm	85 mm
SSG061RO	574650	40mm	1800N	40 mm	4 mm	97 mm

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Chargestatique	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A
SSG077RO	574660	40mm	1400N	40 mm	4 mm	113 mm
SSG090RO	574670	40mm	1200N	40 mm	4 mm	126 mm
SSG115RO	574680	60mm	2900N	50 mm	6 mm	167 mm
SSG141RO	574685	60mm	2500N	50 mm	6 mm	193 mm
SSG170RO	574690	60mm	2200N	50 mm	6 mm	222 mm
SSG0359RO	574725	80mm	2600N	60 mm	8 mm	427 mm
SSG222RO	574700	80mm	3600N	60 mm	8 mm	290 mm
SSG276RO	574710	80mm	3100N	60 mm	8 mm	344 mm
SSG327RO	574720	80mm	2800N	60 mm	8 mm	395 mm
SSG410RO	574730	80mm	4100N	70 mm	10 mm	492 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique fait référence à un jeu complet de colliers de serrage pour charge lourde maintenus en place avec les vis indiquées selon ISO 4014 et les écrous hexagonaux correspondants selon ISO 4032 (pour plus d'informations, veuillez vous référer à la norme SSG 7075E).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

