


Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with BC Beam Clamp



The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Beam Clamp simplifies beam flange installation with an easy-to-use design. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Easy beam flange installation

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Finition	Matériau	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique
CATHPMBC	186078	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	Acier, Spring Acier	16 mm Max	440N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

