

nVent CADDY Macrofix Plus Isolé



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Angle d'ouverture du collier agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de tuyauteries standards

Le système de verrouillage rapide empêche l'ouverture accidentelle du collier lorsque la tuyauterie est bougée ou ajustée

Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d'une seule main

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige fileté M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Couleur: Noir

Finition: Électro-galvanisé

Température: -50 to 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	NB/DN	Largeur (W)
MFP015	586701	Acier, EPDM-SBR Rubber	11 - 15 mm	M8, M10	8	20 mm
MFP019	586702	Acier, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	M8, M10	10	20 mm
MFP025	586703	Acier, EPDM-SBR Rubber	19 - 25 mm	M8, M10	15	20 mm
MFP031	586704	Acier, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	M8, M10	20	20 mm
MFP037	586705	Acier, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	M8, M10	25	20 mm
MFP044	586706	Acier, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	M8, M10	32	20 mm
MFP051	586707	Acier, EPDM-SBR Rubber	45 - 51 mm	M8, M10	40	21 mm
MFP058	586708	Acier, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm	M8, M10		21 mm
MFP068	586709	Acier, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	M8, M10	50	21 mm
MFP078	586710	Acier, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	M8, M10	65	23 mm
MFP088	586711	Acier, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm	M8, M10		23 mm
MFP098	586712	Acier, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	M8, M10	80	23 mm
MFP108	586713	Acier, EPDM-SBR Rubber	98 - 108 mm	M8, M10	90	23 mm
MFP118	586714	Acier, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	M8, M10	100	23 mm
MFP128	586715	Acier, EPDM-SBR Rubber	118 - 128 mm	M8, M10		23 mm
MFP138	586716	Acier, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm	M8, M10		23 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	NB/DN	Largeur (W)
MFP148	586717	Acier, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	M8, M10	125	25 mm
MFP160	586718	Acier, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm	M8, M10		25 mm
MFP170	586719	Acier, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	M8, M10	150	25 mm
MFP200	586720	Acier, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm	M8, M10		27 mm
MFP215	586721	Acier, EPDM-SBR Rubber	205 - 215 mm	M8, M10		27 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
MFP015	586701	1 mm	6	27mm	1000N
MFP019	586702	1 mm	6	27mm	1000N
MFP025	586703	1 mm	6	32mm	1000N
MFP031	586704	1 mm	6	32mm	1000N
MFP037	586705	1 mm	6	32mm	1000N
MFP044	586706	1 mm	6	37mm	1000N
MFP051	586707	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP058	586708	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP068	586709	1.25 mm	6	40mm	1500N
MFP078	586710	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP088	586711	1.5 mm	6	40mm	2000N

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
MFP098	586712	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP108	586713	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP118	586714	1.75 mm	6	50mm	2500N
MFP128	586715	2 mm	6	50mm	3000N
MFP138	586716	2 mm	6	50mm	3000N
MFP148	586717	2 mm	6	50mm	3200N
MFP160	586718	2 mm	6	50mm	3200N
MFP170	586719	2 mm	6	50mm	3200N
MFP200	586720	2.25 mm	6	50mm	3600N
MFP215	586721	2.25 mm	6	50mm	3600N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

