

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi avec écrou de combinaison



FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Isolation résistante au vieillissement

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Taille du piquet (RS): M8;M10;1/2"

Couleur: Noir

Finition: Électro-galvanisé

Température: -50 to 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Largeur (W)	Épaisseur (T)
MPK031	586754	Acier, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	20 mm	1 mm
MPK037	586755	Acier, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	20 mm	1 mm
MPK044	586756	Acier, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	20 mm	1 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Largeur (W)	Épaisseur (T)
MPK051	586757	Acier, EPDM-SBR Rubber	45 - 51 mm	40	21 mm	1.25 mm
MPK058	586758	Acier, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		21 mm	1.25 mm
MPK068	586759	Acier, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	21 mm	1.25 mm
MPK078	586760	Acier, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	23 mm	1.5 mm
MPK088	586761	Acier, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		23 mm	1.5 mm
MPK098	586762	Acier, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	23 mm	1.75 mm
MPK118	586763	Acier, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	23 mm	1.75 mm
MPK138	586764	Acier, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		23 mm	2 mm
MPK148	586765	Acier, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	25 mm	2 mm
MPK160	586766	Acier, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		25 mm	2 mm
MPK170	586767	Acier, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	25 mm	2 mm
MPK201	586768	Acier, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		27 mm	2.25 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique	Poids unitaire
MPK031	586754	6 mm	32mm	1000N	0.11 kg
MPK037	586755	6 mm	32mm	1000N	0.12 kg
MPK044	586756	6 mm	37mm	1000N	0.12 kg
MPK051	586757	6 mm	37mm	1500N	0.14 kg

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique	Poids unitaire
MPK058	586758	6 mm	37mm	1500N	0.15 kg
MPK068	586759	6 mm	40mm	1500N	0.16 kg
MPK078	586760	6 mm	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	6 mm	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	6 mm	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	6 mm	50mm	2500N	0.3 kg
MPK138	586764	6 mm	50mm	3000N	0.34 kg
MPK148	586765	6 mm	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK170	586767	6 mm	50mm	3200N	0.42 kg
MPK201	586768	6 mm	50mm	3600N	0.63 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

