


Passerelle nVent CADDY Pyramid ST



FONCTIONS

Idéal pour soutenir plusieurs tuyaux, chemins de câbles et unités de traitement de l'air

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique:	3:1
Finition:	Galvanisé à chaud
Température:	-45 to 65 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Hauteur (H)	Largeur (W)
PSB24A	360475	Polyéthylène, Polypropylène, Acier	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm
PSB36A	360477	Polyéthylène, Polypropylène, Acier	914 mm	978 mm	142 mm	203 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)	Hauteur (H)	Largeur (W)
PSB42A	360478	Polyéthylène, Polypropylène, Acier	1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Surface	Poids unitaire	Charge statique
PSB24A	360475	118709mm ²	2 kg	8900N
PSB36A	360477	118709mm ²	4 kg	8900N
PSB42A	360478	183225mm ²	4 kg	13340N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les charges statiques sont supposées être uniformément réparties.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

