

Attache de poutre nVent CADDY Rod Lock



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

L'écrou de blocage peut être serré à la main afin de verrouiller la tige en position

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 23) et à la ANSI/MSS-SP-58 (type 19 et 23) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Fonte

Finition: Électro-galvanisé

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	Épaisseur de bride (FT)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
---------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	-------------	--------------	-------------

CRLBM8EG	390001	M8	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm
CRLBM10EG	390002	M10	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)
CRLBM8EG	390001	24.9 mm	1100N	1400N
CRLBM10EG	390002	24.9 mm	1100N	2200N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique 1 indique une épaisseur de bride de 3 mm à 5 mm. La charge statique 2 indique une épaisseur de bride de 6 mm à 10 mm.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

