

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour câble tendu



FONCTIONS

Le système complet comprend un câble, un verrou et embout de fixation préassemblé pour câble tendu

Peut être utilisé pour suspendre les équipements sur un câble tendu ou faire office de soutien intermédiaire pour réduire l'affaissement et la tension

S'enclipse facilement sur le câble tendu et se verrouille une fois fermé

Le clip sans outils peut être fermé à la main sur le câble tendu

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A
SLK15L1DW6	196830	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	1m	70 mm
SLK15L2DW6	196831	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	2m	70 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A
SLK15L3DW6	196832	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	3m	70 mm
SLK15L5DW6	196833	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	1.5 mm	5m	70 mm
SLK2L1DW6	196836	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	1m	70 mm
SLK2L2DW6	196837	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	2m	70 mm
SLK2L3DW6	196838	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	3m	70 mm
SLK2L5DW6	196839	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	2 mm	5m	70 mm
SLK3L1DW6	196842	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	1m	70 mm
SLK3L2DW6	196843	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	2m	70 mm
SLK3L3DW6	196844	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	3m	70 mm
SLK3L5DW6	196845	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	Electrogalvanized, nVent CADDY Armour	3 mm	5m	70 mm

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	B	C	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
---------------------	-------------------	---	---	--------------	-------------


SLK15L1DW6	196830	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L2DW6	196831	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L3DW6	196832	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK15L5DW6	196833	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L1DW6	196836	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L2DW6	196837	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L3DW6	196838	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK2L5DW6	196839	20 mm	25 mm	6 mm	55 mm
SLK3L1DW6	196842	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L2DW6	196843	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L3DW6	196844	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm
SLK3L5DW6	196845	20 mm	25 mm	6 mm	62 mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique
SLK15L1DW6	196830	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2DW6	196831	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3DW6	196832	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5DW6	196833	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L1DW6	196836	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique
SLK2L2DW6	196837	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3DW6	196838	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5DW6	196839	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L1DW6	196842	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L2DW6	196843	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L3DW6	196844	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L5DW6	196845	24 mm	16 mm	90 ° Max	700N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

