

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type CADDY H



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout nVent CADDY H pré-assemblé

S'installe simplement avec un marteau

Adapté à la plupart des poutres

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique
SLK2L34H24	196535	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Épaisseur de bride (FT)	Chargestatique
SLK15L34H24	196506	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H58	196536	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N


Épaisseur (T): 12.5 mm

Largeur (W): 19 mm

Hauteur (H): 55 mm

Angle (a): 90 ° Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

