

# Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK



## FONCTIONS

Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et des verrous nVent CADDY Speed Link SLK

La bobine de câble et les verrous sont emballés ensemble, ce qui permet de faciliter le transport vers le chantier et de diminuer l'inventaire

Emballage ingénieux permettant à l'installateur de dérouler et couper rapidement la longueur de câble désirée, sans avoir à sortir la bobine de la boîte

Parfait pour l'ajout de supports sur des installations existantes ou lorsque des longueurs de câble non-conventionnelles sont nécessaires

Câble aviation acier galvanisé constitué de 7 torons de 7 fils

Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel

Un angle de propagation du câble possible à 90 degrés permet de positionner le dispositif extrêmement près de la charge

Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner

Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Électro-galvanisé

**Matériau:** Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur	Nombre de dispositifs de verrouillage
SLK15L500PACK	196045	1.5 mm	150m	100

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur	Nombre de dispositifs de verrouillage
SLK15L50MPACK	196046	1.5 mm	50m	25
SLK2L100PACK	196047	2 mm	100m	50

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

