

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout fileté



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout fileté

Se fixe dans une cheville ou tout autre support taraudé

Se connecte directement à des pièces taraudées comme des supports trapèzes, des luminaires, des éléments de chauffage, d'air conditionné ou de ventilation ou des panneaux de signalisation

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier;Polypropylène;Alliage de zinc

Conformité: SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Taille du piquet (RS)	Longueur de la vis (L)	Hauteur (H)


SLK15L2SEM8	196567	1.5 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK15L3SEM6	196568	1.5 mm	3m	6	25mm	55 mm
SLK15L1SEM6	196564	1.5 mm	1m	6	25mm	55 mm
SLK2L5SEM8	196563	2 mm	5m	8	45mm	55 mm
SLK2L3SEM8	196561	2 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L5SEM6	196562	2 mm	5m	6	25mm	55 mm
SLK2L2SEM8	196559	2 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK15L1SEM8	196565	1.5 mm	1m	8	45mm	55 mm
SLK15L2SEM6	196566	1.5 mm	2m	6	25mm	55 mm
SLK15L3SEM8	196570	1.5 mm	3m	8	45mm	55 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique
SLK15L2SEM8	196567	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM6	196564	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L5SEM8	196563	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2SEM8	196559	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique
SLK15L1SEM8	196565	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM8	196570	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY **ERICO** **HOFFMAN** **ILSCO** **SCHROFF** **TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

nVent.com/CADDY | 4

