

nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble en forme Y, un verrou et deux embouts avec crochet

Se fixe d'un côté à la structure du bâtiment et de l'autre aux deux bords du chemin de câble

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Conception spéciale permet de défaire un crochet temporairement pour un entretien ou pour ajouter des câbles dans des chemins de câble

Câble en forme Y, pour une stabilité accrue, avec deux embouts munis d'un crochet

Également disponible dans une configuration simple, muni d'un crochet

SPÉCIFICATIONS

Diamètre du câble métallique:	2 mm
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Matériau:	Acier;Alliage de zinc;Polypropylène
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Longueur du câble métallique	Longueur du câble métallique « Y » (YL)	A	B	C
SLK2YH500L2	196549	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L7	196551	7m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L3	196550	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
SLK2YH500L2	196549	440N
SLK2YH500L7	196551	440N
SLK2YH500L3	196550	440N

Épaisseur (T): 12.5 mm**Largeur (W):** 19 mm**Hauteur (H):** 55 mm**Angle (a):** 90 ° Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

nVent.com/CADDY | 3

