

Extension à double bascule nVent CADDY Speed Link Y-Toggle, embout avec œillet



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

Stabilisation améliorée grâce à sa forme Y

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Facteur de sécurité de charge statique	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique « Y » (YL)
SLD15Y500	195960	Acier	Électro-galvanisé	5:1	1.5 mm	0.5m

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	A	B	Charge statique
---------------------	-------------------	---	---	-----------------

SLD15Y500	195960	39 mm	5 mm	195N
-----------	--------	-------	------	------

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Verrou nVent CADDY Speed Link non compris.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

