

Attaches encliquetable à fermeture complète pour conduit/tuyau



Les brides de conduits à encliqueter nVent CADDY (série M) constituent une méthode rapide et efficace pour sécuriser les circuits de dérivation des conduits pour les installations électriques. La série M est conçue pour positionner avec cohérence l'application en éliminant le décalage des conduits et en maintenant l'espacement à l'entrée des boîtes électriques. Augmentez l'efficacité de l'installation en utilisant notre gamme complète de conduits pour votre prochain projet électrique.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Peut être utilisé pour des installations verticales ou horizontales

Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport

Fermeture avec les doigts, aucun outil n'est requis

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	Type de trou
12MS1	179910	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	7 mm	Brut

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	Type de trou
16M	170100	Ressort acier	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	7 mm	Brut
20M	170110	Ressort acier	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	7 mm	Brut
24M	170120	Ressort acier	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	7 mm	Brut
32M	170130	Ressort acier	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	7 mm	Brut
6M	170790	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	7 mm	Brut
812M	177130	Ressort acier	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	7 mm	Brut
8MS1	179900	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	7 mm	Brut

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Certifications
12MS1	179910	440N	110N	
16M	170100	440N	110N	cUL, UL
20M	170110	440N	110N	UL, cUL
24M	170120	440N	110N	UL, cUL
32M	170130	440N	110N	cUL, UL
6M	170790	440N	110N	cUL, UL
812M	177130	440N	110N	cUL, UL
8MS1	179900	440N	110N	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

