


Changement de plan convexe à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Crée un changement d'élévation convexe de 90° pour l'échelle de câbles

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système de connexion innovant intégré SPEEDLOK

Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation

Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

SPÉCIFICATIONS

Finition: Galvanisé à chaud

Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Angle (a)	A	B	C
---------------------	-------------------	-------------	-----------	---	---	---

CL110X900OR9 OHD	840650	900 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X750OR9 OHD	840640	750 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X600OR9 OHD	840630	600 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X450OR9 OHD	840620	450 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X150OR9 OHD	840600	150 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X300OR9 OHD	840610	300 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	D
CL110X900OR90HD	840650	80 mm
CL110X750OR90HD	840640	80 mm
CL110X600OR90HD	840630	80 mm
CL110X450OR90HD	840620	80 mm
CL110X150OR90HD	840600	80 mm
CL110X300OR90HD	840610	80 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

