

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TBHKM avec écrou fixe



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Nécessite un boulon transversal et un écrou séparés

Utilisez l'outil de perforation TDHP pour percer un trou dans le platelage

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Taille du piquet (RS)	A	B	C	Épaisseur (T)
TBHKM8	597582	8	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm
TBHKM10	597583	10	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Certifications
TBHKM8	597582	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, ITB
TBHKM10	597583	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

Épaisseur du plafond	Charge Statique F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

