

Console profilée en U, perforée avec jambe de force



FONCTIONS

Console avec profil en U et jambe de force

Conception perforée/à trous oblongs

SPÉCIFICATIONS

Finition: Galvanisé à chaud

Matériau: Acier


Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)
CUCS0250HD	312110	250mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0300HD	312120	300mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0400HD	312140	400mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0500HD	312160	500mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0600HD	312170	600mm	230 mm	40 mm	13 mm

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)
CUCS0800HD	312180	800mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1000HD	312190	1000mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1300HD	312195	1300mm	400 mm	40 mm	13 mm

Épaisseur (T): 3 mm
D: 11 mm
Diamètre (Ø): 11 mm
A: 30 mm
B: 30 mm
E: 36 mm
C: 50 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

