


# Face avant de 19", Perforée

## Data Solutions

Les faces avant perforées permettent la dissipation thermique à travers les trous.



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Les faces avant perforées (aluminium) permettent la dissipation thermique

### SPÉCIFICATIONS

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Largeur du rack:</b> | 95HP       |
| <b>Matériau:</b>        | Aluminium  |
| <b>Type accessoire:</b> | Face avant |
| <b>Type de produit:</b> | Face avant |

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Finition          | Fixation           | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 30118-962           | 1U              | Revêtement poudré | À visser à l'avant | 1                  | Peint          | Peint        |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Finition          | Fixation           | Quantité par colis | Finition avant | Face d'appui   |
|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 30702-044           | 1U             | Anodisé           | À visser à l'avant | 1                  | Finition brute | Conducteur     |
| 30702-047           | 1U             | Anodisé           | À visser à l'avant | 1                  | Anodisé        | Anodisé        |
| 30702-056           | 1U             | Revêtement poudré | À visser à l'avant | 1                  | Peint          | Peint          |
| 30118-963           | 2U             | Anodisé           | À visser à l'avant | 1                  | Peint          | Peint          |
| 30702-045           | 2U             | Anodisé           | À visser à l'avant | 1                  | Finition brute | Finition brute |
| 30702-048           | 2U             | Anodisé           | À visser à l'avant | 1                  | Anodisé        | Anodisé        |
| 30702-057           | 2U             | Revêtement poudré | À visser à l'avant | 1                  | Peint          | Peint          |
| 30118-964           | 3U             | Revêtement poudré | À visser à l'avant | 1                  | Peint          | Peint          |
| 30702-046           | 3U             | Anodisé           | À visser à l'avant | 1                  | Finition brute | Finition brute |
| 30702-049           | 3U             | Anodisé           | À visser à l'avant | 1                  | Anodisé        | Anodisé        |
| 30702-058           | 3U             | Revêtement poudré | À visser à l'avant | 1                  | Peint          | Peint          |

Table 2/2


| Référence catalogue | Arêtes traitées | Code couleur | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Type              | Largeur (W) |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 30118-962           |                 | RAL 7021     | Non                        | 43.6mm      | Face avant de 19" | 483mm       |
| 30702-044           |                 |              | Non                        | 43.6mm      | Face avant de 19" | 483mm       |
| 30702-047           | Oui             |              | Non                        | 43.6mm      | Face avant de 19" | 483mm       |
| 30702-056           |                 | RAL 7035     | Non                        | 43.6mm      | Face avant de 19" | 483mm       |
| 30118-963           |                 | RAL 7021     | Non                        | 88.1mm      | Face avant de 19" | 483mm       |

| Référence catalogue | Arêtes traitées | Code couleur | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Type              | Largeur (W) |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 30702-045           |                 |              | Non                        | 88.1mm      | Face avant de 19" | 483mm       |
| 30702-048           | Oui             |              | Non                        | 88.1mm      | Face avant de 19" | 483mm       |
| 30702-057           |                 | RAL 7035     | Non                        | 88.1mm      | Face avant de 19" | 483mm       |
| 30118-964           |                 | RAL 7021     | Non                        | 132.5mm     | Face avant de 19" | 483mm       |
| 30702-046           |                 |              | Non                        | 132.5mm     | Face avant de 19" | 483mm       |
| 30702-049           | Oui             |              | Non                        | 132.5mm     | Face avant de 19" | 483mm       |
| 30702-058           |                 | RAL 7035     | Non                        | 132.5mm     | Face avant de 19" | 483mm       |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**