

PDU| Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1 PH

Data Solutions

PDU modulaire et compact. Conception à profil ultraplat



FONCTIONS

Les unités de distribution d'alimentation (PDU) Enlogic de base permettent d'alimenter les armoires, ainsi que les bâtis Open Frame et les boîtiers muraux

Tension d'entrée 230 VAC, monophasé

Sorties C13 et C19

Profil aluminium 1RU

Montage réglable sans outillage

SPÉCIFICATIONS

Table 1/6

Référence catalogue	Famille de produits	Type	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur
EB0311	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(12) C13	12	Noir
EB0322	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(20) C13, (2) C19	22	Noir
EB0311-A	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(12) C13	12	Noir
EB0317-A	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(10) C13, (1) C19	11	Noir
EB0322-A	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(30) C13, (6) C19	22	Noir
EB0303	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(6) C19	6	Noir
EB0321	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(20) C13	20	Noir

Référence catalogue	Famille de produits	Type	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur
EB0328	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(24) C13, (6) C19	30	Noir
EB0337	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(36) C13, (6) C19	42	Noir
EB0332	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(30) C13, (6) C19	36	Noir
EB0318-A	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(12) C13, (1) C19	13	Noir
EB0313	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(12) C13	12	Noir
EB0305	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(6) C19	6	Noir

Table 2/6

Référence catalogue	Disjoncteur	Sorties commutées	Nombre de disjoncteurs	Puissance nominale	Emplacement du câble d'entrée	Tension d'entrée
EB0311	Sans disjoncteur	Non	0	3,7 kVA	Alimentation par l'avant	200 – 240V
EB0322	Sans disjoncteur	Non	0	3,7 kVA	Alimentation par le haut	100 – 240V
EB0311-A	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	0		Alimentation par l'avant	100 – 240V
EB0317-A	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	0		Alimentation par l'avant	100 – 240V
EB0322-A	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	0		Alimentation par l'avant	100 – 240V
EB0303	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	2	7,4 kVA	Alimentation par l'avant	200 – 240V
EB0321	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	2	7,4 kVA	Alimentation par le haut	200 – 240V
EB0328	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	2	7,4 kVA	Alimentation par le haut	200 – 240V
EB0337	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	2	5 kVA Amérique du Nord, 7,4 kVA International	Alimentation par le haut	200 – 240V

Référence catalogue	Disjoncteur	Sorties commutées	Nombre de disjoncteurs	Puissance nominale	Emplacement du câble d'entrée	Tension d'entrée
EB0332	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	3		Alimentation par le haut	200 – 240V
EB0318-A	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	2		Alimentation par l'avant	100 – 240V
EB0313	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	2	7,4 kVA	Alimentation par l'avant	200 – 240V
EB0305	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	Non	6		Alimentation par l'avant	200 – 240V

Table 3/6

Référence catalogue	Phase	Valeur nominale d'interruption	Puissance d'entrée maximale	Tension nominale	Interrupteur marche/arrêt inclus	Tension de sortie
EB0311	Monophasé	5kAIC	3.68 kVA	230V	Non	230VAC
EB0322	Monophasé	5kAIC	3.68 kVA	230V	Non	230VAC
EB0311-A	Monophasé	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0317-A	Monophasé	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0322-A	Monophasé	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0303	Monophasé	5kAIC	7.44 kVA	230V	Non	230VAC
EB0321	Monophasé	5kAIC	7.44 kVA	230V	Non	230VAC
EB0328	Monophasé	5kAIC	7.44 kVA	230V	Non	230VAC
EB0337	Monophasé	5kAIC	7.44 kVA	230V	Non	230VAC
EB0332	Monophasé	5kAIC	11.0 kVA			200 – 240VAC
EB0318-A	Monophasé	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0313	Monophasé	5kAIC	7.44 kVA	230V	Non	230VAC

Référence catalogue	Phase	Valeurnominale d'interruption	Puissance d'entrée maximale	Tension nominale	Interrupteur marche/arrêt inclus	Tension de sortie
EB0305	Monophasé	5kAIC	14.4 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6

Référence catalogue	Intensité (ampérage détaré)	Type de prise	Unités de rack	Câble d'entrée amovible	Type de mesure	Matériau
EB0311	16 A	CEI 60309 316P6 (IP44)	1U	Oui	Aucun	Acier
EB0322	16 A	CEI 60309 316P6 (IP44)	0U	Oui	Aucun	Acier
EB0311-A	16 A	C20	1U	Oui	Aucun	
EB0317-A	20 A (16 A) Amérique du Nord, 16 A International	C20	0U	Oui	Aucun	
EB0322-A	20 A (16 A) Amérique du Nord, 16 A International	C20	0U	Oui	Aucun	
EB0303	32 A	CEI 60309 332P6 (IP44)	0U	Non	Aucun	Acier
EB0321	32 A	CEI 60309 332P6 (IP44)	0U	Non	Aucun	Acier
EB0328	32 A	CEI 60309 332P6 (IP44)	0U	Non	Aucun	Acier
EB0337	30 A (24 A) Amérique du Nord, 32 A International	CEI 60309 332P6 (IP44)	0U	Non	Aucun	Acier
EB0332	63 A	CEI 60309 363P6 (IP44)	0U	Non	Aucun	
EB0318-A	16 A	C20	2U	Oui	Aucun	
EB0313	32 A	CEI 60309 332P6 (IP44)	1U	Non	Aucun	Acier
EB0305	63 A	CEI 60309 363P6 (IP44)	1U	Non	Aucun	

Table 5/6

Référence catalogue	Finition	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Quantité par colis
EB0311	Revêtement poudré	43mm	444mm	41mm	2.25kg	1
EB0322	Revêtement poudré	817mm	52mm	53mm	3.61kg	1
EB0311-A						1
EB0317-A						1
EB0322-A						1
EB0303	Revêtement poudré	43mm	444mm	197mm		1
EB0321	Revêtement poudré	817mm	52mm	53mm	5.61kg	1
EB0328	Revêtement poudré	1490mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EB0337	Revêtement poudré	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EB0332						1
EB0318-A						1
EB0313	Revêtement poudré	43mm	444mm	197mm	5.21kg	1
EB0305						1

Table 6/6

Référence catalogue	Longueur du câble d'entrée
EB0311	3m
EB0322	3m
EB0311-A	0m

Référence catalogue	Longueur du câble d'entrée
EB0317-A	0m
EB0322-A	0m
EB0303	3m
EB0321	3m
EB0328	3m
EB0337	3m
EB0332	3m
EB0318-A	0m
EB0313	3m
EB0305	3m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE