


Câble à ferroviaire

Data Solutions



Les applications nVent ERICO Cadweld aux spécifications ferroviaires utilisent les alliages de soudure nVent ERICO Cadweld Plus F80 et nVent ERICO Cadweld F80. Les soudures exothermiques nVent ERICO Cadweld sont fabriqués pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas, résiste à la corrosion et facilite l'assemblage de matériaux différents. Les assemblages sont conçus pour durer pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l'installation. Le courant permanent admissible de la connexion nVent ERICO Cadweld est égal ou supérieur à celui du conducteur et la connexion supporte des courants de court-circuit répétés pendant l'opération, sans défaillance. Une fois l'installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir la qualité de la connexion en l'inspectant visuellement, en toute clarté.

FONCTIONS

Forme une connexion permanente à faible résistance

Fournit une liaison moléculaire

Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les même capacités nominales de courant que le conducteur

Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe

Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld

Les connexions peuvent être inspectées visuellement

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Gamme des moules	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Type de rail	Orientation
PB13ST1ERH	ST Mold Family	N° 8 Concentrique	3.71mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Droite
PB13ST1ERI52LH	ST Mold Family	N° 8 Concentrique	3.71mm	RI52	Gauche

Référence catalogue	Gamme des moules	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Type de rail	Orientation
PB13ST1ERI52RH	ST Mold Family	N° 8 Concentrique	3.71mm	RI52	Droite
PB13ST1GRI59LH	ST Mold Family	N° 6 plein	4.11mm	Rail de poutre RI59	Gauche
PB13ST1HLH	ST Mold Family	N° 6 Concentrique	4.67mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Gauche
PB13ST1HRH	ST Mold Family	N° 6 Concentrique	4.67mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Droite
PB13TP1H	TP Mold Family	N° 6 Concentrique	4.67mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	
PB10QT1L84C	QT Mold Family	N° 4 Concentrique	5.89mm	Composite 84 lb	
PB13ST1L150BLH	ST Mold Family	N° 4 Concentrique	5.89mm	150 lb Bethlehem	Gauche
PB13ST1LLH	ST Mold Family	N° 4 Concentrique	5.89mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Gauche
PB13ST1LRH	ST Mold Family	N° 4 Concentrique	5.89mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Droite
PB13TP1L	TP Mold Family	N° 4 Concentrique	5.89mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	
PB13ST1VRH	ST Mold Family	N° 2 Concentrique	7.42mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Droite
PB13TP1V	TP Mold Family	N° 2 Concentrique	7.42mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	
PB10QT1Y84C	QT Mold Family	N° 1 Concentrique	8.43mm	Composite 84 lb	
PB13ST1YLH	ST Mold Family	N° 1 Concentrique	8.43mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Gauche
PB13ST1YRH	ST Mold Family	N° 1 Concentrique	8.43mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Droite
PB13ST2CRH	ST Mold Family	1/0 Concentrique	9.47mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Droite
PB13ST2G30ASLH	ST Mold Family	2/0 Concentrique	10.62mm	30 lb ASCE	Gauche
PB13ST2G60ASLH	ST Mold Family	2/0 Concentrique	10.62mm	60 lb ASCE	Gauche

Référence catalogue	Gamme des moules	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Type de rail	Orientation
PB13ST2GLH	ST Mold Family	2/0 Concentrique	10.62mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Gauche
PB13ST2GRH	ST Mold Family	2/0 Concentrique	10.62mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Droite
PB13TP2G	TP Mold Family	2/0 Concentrique	10.62mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	
PB13TP2G60AS	TP Mold Family	2/0 Concentrique	10.62mm	60 lb ASCE	
PB13ST2LLH	ST Mold Family	3/0 Concentrique	11.94mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Gauche
PB13ST2Q150BRH	ST Mold Family	4/0 Concentrique	13.41mm	150 lb Bethlehem	Droite
PB13ST2Q171CRLH	ST Mold Family	4/0 Concentrique	13.41mm	Rail de grue 171 lb	Gauche
PB13ST2Q171CRRH	ST Mold Family	4/0 Concentrique	13.41mm	Rail de grue 171 lb	Droite
PB13ST2Q175CRLH	ST Mold Family	4/0 Concentrique	13.41mm	Rail de grue 175 lb	Gauche
PB13ST2Q175CRRH	ST Mold Family	4/0 Concentrique	13.41mm	Rail de grue 175 lb	Droite
PB13ST2Q30ASLH	ST Mold Family	4/0 Concentrique	13.41mm	30 lb ASCE	Gauche
PB13ST2Q30ASRH	ST Mold Family	4/0 Concentrique	13.41mm	30 lb ASCE	Droite
PB13ST2Q40ASRH	ST Mold Family	4/0 Concentrique	13.41mm	60 lb ASCE	Droite
PB13ST2QLH	ST Mold Family	4/0 Concentrique	13.41mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Gauche
PB13ST2QRH	ST Mold Family	4/0 Concentrique	13.41mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Droite
PB13TP2Q	TP Mold Family	4/0 Concentrique	13.41mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	

Référence catalogue	Gamme des moules	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Type de rail	Orientation
PB13ST2V171CRL H	ST Mold Family	250 kcmil concentrique	14.61mm	Rail de grue 171 lb	Gauche
PB13ST2V171CRR H	ST Mold Family	250 kcmil concentrique	14.61mm	Rail de grue 171 lb	Droite
PB13ST9FLH	ST Mold Family	19/N° 9 Copperweld	14.53mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Gauche
PB13ST9FRH	ST Mold Family	19/N° 9 Copperweld	14.53mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Droite
PB13TP9F	TP Mold Family	19/N° 9 Copperweld	14.53mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	
PB13ST3Q171CRL H	ST Mold Family	500 kcmil concentrique	20.65mm	Rail de grue 171 lb	Gauche
PB13ST3Q171CRR H	ST Mold Family	500 kcmil concentrique	20.65mm	Rail de grue 171 lb	Droite
PB13ST3Q175CRL H	ST Mold Family	500 kcmil concentrique	20.65mm	Rail de grue 175 lb	Gauche
PB13ST3Q175CRR H	ST Mold Family	500 kcmil concentrique	20.65mm	Rail de grue 175 lb	Droite
PB13ST3QLH	ST Mold Family	500 kcmil concentrique	20.65mm	Sections de rail en T de 85 lb à 150 lb	Gauche
PB72QT3Q84C	QT Mold Family	500 kcmil concentrique	20.65mm	Composite 84 lb	
PB72QT3S150B	QT Mold Family	500 kcmil Ropelay	26.42mm	150 lb Bethlehem	
PB72RX3S150BLH	RX Mold Family	500 kcmil Ropelay	26.42mm	150 lb Bethlehem	Gauche
PB72RX3S150BRH	RX Mold Family	500 kcmil Ropelay	26.42mm	150 lb Bethlehem	Droite
PB53RX4Y150BRH	RX Mold Family	10 mm ² concentrique	29.26mm	150 lb Bethlehem	Droite
PB72QT4Y150B	QT Mold Family	10 mm ² concentrique	29.26mm	150 lb Bethlehem	

Référence catalogue	Gamme des moules	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Type de rail	Orientation
PB72QT4Y84C	QT Mold Family	10 mm ² concentrique	29.26mm	Composite 84 lb	
PB72QT4Y85A	QT Mold Family	10 mm ² concentrique	29.26mm	Composite 85 lb	
PB72QW4Y85ALH	QW Mold Family	10 mm ² concentrique	29.26mm	Composite 85 lb	Gauche
PB72QW4Y85ARH	QW Mold Family	10 mm ² concentrique	29.26mm	Composite 85 lb	Droite
PB53RX4Y150BLH	RX Mold Family	10 mm ² concentrique	29.26mm	150 lb Bethlehem	Gauche
PB53RX5A150BLH	RX Mold Family	1 000 kcmil Ropelay	33.78mm	150 lb Bethlehem	Gauche
PB53RX5A150BRH	RX Mold Family	1 000 kcmil Ropelay	33.78mm	150 lb Bethlehem	Droite

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les applications telles que les salles d'ordinateur, tunnels ou autres endroits à faible ventilation, spécifiez un moule nVent ERICO Cadweld Exolon sans fumée. Ajoutez un préfixe XL au numéro de pièce de moule standard lors de la commande (par exemple, PB10GR162G devient XLPB10GR162G). De même, le matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Exolon est également désigné par un préfixe XL (par exemple, PB90 devient XLPB90).

Les matériaux de rail, les caractéristiques de rail, l'utilisation et les sites de soudage sont pris en compte lors de la sélection des connexions au rail.

XXXX-XX-XX-XX-XX-L-M-W		
XXXX	Code de prix	
XX	Gamme des moules	
XX	Code du conducteur	
XX	Type de rail	
XX*	Orientation	LH = Côté gauche RH = Côté droit
L*	Creuset fendu	La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
M*	Moule uniquement	
W*	Plaques d'usure	L'abrasion mécanique des moules est réduite aux points d'entrée des câbles

* Vide si aucun

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE