

# Outil de sertissage par compression, manuel

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

### M2M



### FONCTIONS

Plage de large section

Conception ergonomique

Léger et facile à utiliser

Comprend un boîtier spécial facile à transporter

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 716900

Système: Manuel

Matrices: Série RKM2; Série PKM2

Forme de sertissage: Hexagonal

Taille de conducteur: N° 10 Torsadé - 600 kcmil Torsadé; 6 mm<sup>2</sup> Torsadé - 300 mm<sup>2</sup> Torsadé

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.