

# Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, plat, 400 A

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

### TRC-400A



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Carter de protection transparent

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 563180

Matériau: Cuivre; Polyamide renforcé à la fibre de verre; Plexiglas

Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI): 1000

Courant de court-circuit pic (Ipk): 118kA

Courant admissible à court terme (Icw) 1s: 28kA

Nombre de connexions côté ligne: 1

Nombre de connexions côté charge: 10

Taille du filetage 1 (TS1): M6

Taille du filetage 2 (TS2): M10

Profondeur (D): 50mm

Hauteur (H): 338 – 390mm

Largeur (W): 260mm

A: 290mm

Poids unitaire: 2.65kg

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0


Conformité: CEI® 60439,1; CEI® 61439,1; CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La taille du filetage 2 correspond au plot d'entrée.

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.