

Enlogic Basic PDU

Data Solutions



The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

FONCTIONS

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/6

Référence catalogue	Famille de produits	Type	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Couleur
EB0860	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C 21	48	Noir
EB09JA	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C 21	36	Noir
EB0360	Enlogic	PDU de base	Bâti de prises	(16) C13/C15	20	Noir

Table 2/6

Référence catalogue	Sorties commutées	Longueur de câble	Disjoncteur	Puissance nominale	Nombre de disjoncteurs	Valeur nominale d'interruption
EB0860	Non	3000mm	20 A, 1 pôle, Hy-MagA	17,3 kVA Amérique du Nord, 22,1 kVA International	6	

Référence catalogue	Sorties commutées	Longueur de câble	Disjoncteur	Puissance nominale	Nombre de disjoncteurs	Valeurnominale d'interruption
EB09JA	Non	1800mm	20 A, 1 pôle, Hy-MagA	34,6 kVA Amérique du Nord, 43,5 kVA International	12	
EB0360	Non	3000mm	16 A, 1 pôle, Hy-Mag	7,4 kVA	2	5kAIC

Table 3/6

Référence catalogue	Puissance de sortie nominale	Tension nominale	Nombre de tensions de sortie	Nombre de phases	Interrupteur marche/arrêt inclus	Intensité (ampérage détaré)
EB0860	230VAC	415V			Non	30 A (24 A) Amérique du Nord, 32 A International
EB09JA	230VAC	415V	36		Non	60 A (48 A) Amérique du Nord, 63 A International
EB0360	230VAC	230V	20	1	Non	32 A

Table 4/6

Référence catalogue	Tension de sortie	Unités de rack	Type de prise	Type de mesure	Câble d'entrée amovible	Matériau
EB0860	208 – 230VAC	0U	CEI 60309 530P6/532P6	Aucun	Non	Acier
EB09JA	208 – 230VAC	0U	CEI 60309 560P6/563P6	Aucun	Non	Acier
EB0360	230VAC	0U	CEI 60309 332P6 (IP44)	Aucun	Non	Acier

Table 5/6

Référence catalogue	Finition	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Quantité par colis
EB0860	Revêtement poudré	1490mm	56mm	55mm		1
EB09JA	Revêtement poudré	965mm	114mm	75mm		1
EB0360	Revêtement poudré	817mm	52mm	53mm	3.6kg	1

Référence catalogue	Longueur du câble d'entrée
EB0860	3m
EB09JA	1.8m
EB0360	3m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE