

# Paire de moules pour métallisation de signalisation uniquement

## Data Solutions



### FONCTIONS

Paire de moules de remplacement conçus pour l'installation des cavaliers de métallisation à la tête du rail

La connexion s'effectue dans les limites de la plaque d'assemblage

### SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Graphite

Table 1/1

| Référence catalogue | Type de rail                            | Type de borne de liaison | Produit                              | Taille de conducteur | Diamètre extérieur du conducteur, nominal | Style de soudeur |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
| SBM456              | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb | 3/4" XS                  | moule et outil de nettoyage du moule | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | T6, T7           |
| SBM456M             | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb | 3/4" XS                  | Moule uniquement                     | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | T6, T7           |
| SBS5838             | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb | Languette 3/4"           | moule et outil de nettoyage du moule | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | T6, T7           |

| Référence catalogue | Type de rail                            | Type de borne de liaison | Produit                              | Taille de conducteur | Diamètre extérieur du conducteur, nominal | Style de soudeur |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
| SBS5838M            | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb | Languette 3/4"           | Moule uniquement                     | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | T6, T7           |
| SBS5839             | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb | Languette de 1"          | moule et outil de nettoyage du moule | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | T6, T7           |
| SBS5839M            | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb | Languette de 1"          | Moule uniquement                     | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | T7               |
| SBS925              | Rail sans tête                          | Sans tête                | moule et outil de nettoyage du moule | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | T6, T7           |
| SBS925M             | Rail sans tête                          | Sans tête                | Moule uniquement                     | Bondstrand 3/16"     | 4.76mm                                    | T6, T7           |
| SBB492              | Rail sans tête                          | Sans tête                | moule et outil de nettoyage du moule | Bondstrand 5/16"     | 7.94mm                                    | T6, T7           |
| SBB492M             | Rail sans tête                          | Sans tête                | Moule uniquement                     | Bondstrand 5/16"     | 7.94mm                                    | T6, T7           |
| SBS898              | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb | Languette de 1"          | moule et outil de nettoyage du moule | Bondstrand 5/16"     | 7.94mm                                    | T6, T7           |
| SBS898M             | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb | Languette de 1"          | Moule uniquement                     | Bondstrand 5/16"     | 7.94mm                                    | T6, T7           |
| SBTBT71YM           | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb | Languette de 1"          | Moule uniquement                     | N° 1 Concentrique    | 8.43mm                                    | T7               |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**