

Détecteur de mouvement

Data Solutions



Détecteur de mouvement : Préparé pour le montage sur la boîte de porte, méthode de détection : mouvement, les champs de détection du radar sont réglables, champ large 4 m (L) x 2 m (P), champ étroit 2 m (L) x 2,5 m (P), tension d'alimentation 12 ... 24 VAC ou 12 ... 30 VDC, alimentation en courant par le connecteur sur la plaque de porte.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Tension d'alimentation 12 ... 24 VAC ou 12 ... 30 VDC, alimentation électrique via connecteur placé sur la plaque de porte

Zone large 4 m (l) x 2 m (d)

Zone étroite 2 m (l) x 2,5 m (d)

Méthode de détection : mouvement

Préparé pour être monté sur un caisson de porte

Les zones de détection du radar sont réglables

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Quantité par colis
60130-067	Détecteur de mouvement	Confinement d'allée	1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE