


Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA

Data Solutions



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Facile à installer

Permet un réglage facile de l'angle de sortie (de 0 à 90 degrés)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Couleur	Finition	Longueur (L)	Largeur 1 (W1)	Largeur 2 (W2)
WBTCBLOUTBA	820801	Noir		216mm	85mm	150mm

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Finition	Longueur (L)	Largeur 1 (W1)	Largeur 2 (W2)
WBTCBLOUT	820800		Prégalvanisé	216mm	85mm	150mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Certifications
WBTCBLOUTBA	820801	1.5mm	7 – 20mm	3 – 30mm	
WBTCBLOUT	820800	1.5mm	7 – 20mm	3 – 30mm	CE, CADDY EU WBT CBL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE