

Moule pour travaux spéciaux sur rail d'alimentation uniquement

Data Solutions



FONCTIONS

Moules de rechange conçus pour la métallisation de structures de métallisation de conducteurs d'alimentation

À utiliser avec les bornes formées en usine

Disponible soit en orientation à main gauche soit à main droite

SPÉCIFICATIONS

Type de rail: Profils de rail de pont roulant

Matériau: Graphite

Type de borne de liaison: J

Table 1/1

Référence catalogue	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Orientation
PBJT503LHM	2/0 Concentrique	10.62mm	T5	Gauche
PBJT503RHM	2/0 Concentrique	10.62mm	T5	Droite
PBJT52QLHM	4/0 Concentrique	13.41mm	T5	Gauche

Référence catalogue	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Orientation
PBJT52QM	4/0 Concentrique	13.41mm	T5	Côté gauche et côté droit
PBJT52QRHM	4/0 Concentrique	13.41mm	T5	Droite
PBJT52WLHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Gauche
PBJT52WM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Côté gauche et côté droit
PBJT52WRHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Droite

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE