We connect and protect

Varistar CP| Porte Vitrée Réduite, Verrouillage 3 points

Data Solutions

La porte vitrée avec verrouillage 3 points permet un contact renforcé entre la porte et le bâti.

FONCTIONS

Porte vitrée avec verrouillage à 3 points, Avec serrure

Poignée pivotante encastrable avec insert de serrure à clé (2 clés)

Charnières 180°

Verre de sécurité, 6 mm

Montage standard, serrure montée sur la droite

Possibilité de monter ultérieurement une poignée à levier 24630003 et un cylindre de sûreté DIN avec clés ou bouton-poussoir.

SPÉCIFICATIONS

Type de verrouillage: Verrouillage à 3 points

Type de produit: Porte de baie

Matériau: Acier; Verre

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur
21630-092	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur
21630-093	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-094	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-095	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-096	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-097	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-416	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-417	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-418	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-419	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-420	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-421	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-422	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Gris foncé
21630-423	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Gris foncé
21630-717	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-718	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-719	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-720	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-721	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Quantité par colis	Couleur
21630-722	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-723	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-724	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-725	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-726	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Gris foncé
21630-727	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Gris foncé
21630-728	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Finition	Type	Compatible avec
21630-092	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-093	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-094	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-095	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-096	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-097	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-416	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-417	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-418	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Finition	Type	Compatible avec
21630-419	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-420	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-421	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-422	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-423	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-717	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-718	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-719	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-720	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-721	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-722	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-723	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-724	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-725	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-726	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-727	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP
21630-728	RAL 7021	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Porte vitrée	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.