

Varistar CP| Traverses charge lourde

Data Solutions



Traverses latérales pour fixation des montants 19" dans une baie de largeur 800 mm accueillant une charge statique de 1600 kg. La configuration des perforations permet un décalage en profondeur du plan 19" au pas de 25 mm.

FONCTIONS

Traverses latérales pour fixation des montants 19" dans une baie de largeur 800 mm accueillant une charge statique de 1600 kg

La configuration des perforations permet un décalage en profondeur du plan 19" au pas de 25 mm

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Support
Matériau: Acier
Compatible avec: Varistar CP

Table 1/1

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition	Unité du colis
24630-008	1000mm	4	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Paire
24630-009	1100mm	4	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Paire
24630-010	1200mm	4	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Paire
24630-089	600mm	4	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Paire

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition	Unité du colis
24630-090	800mm	4	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Paire
24630-091	900mm	4	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Paire

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE