

Varistar CP | Armoire Serveur, avec roulettes

Data Solutions



Cadre en acier soudé pour les exigences de charge dynamique élevée. Préparé pour l'intégration des actifs informatiques 19.

FONCTIONS

Préconfigurée, baie prête à l'emploi

Charge dynamique élevée de 1000 kg avec roulettes intégrées, charge statique admissible jusqu'à 1600 kg

Indice de Protection IP 20

Installation de différents équipements informatiques possibles

Faces d'aération intégrées pour le refroidissement avant et arrière

Intégration aisée dans le système de confinement des allées

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	1600kg
Type de produit:	Rack
Teinte RAL des pièces d'habillage:	RAL 7021
Matériau du bâti:	Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Matériau des pièces d'habillage	Largeur	Coloris de l'habillage	Profondeur
---------------------	-----------------	---------	---------------------------------	---------	------------------------	------------

10630-021	42U	2000mm	Acier	600mm	Gris foncé	1200mm
10630-022	42U	2000mm	Acier	800mm	Gris foncé	1200mm

Table 2/2

Référence catalogue	Quantité par colis	Charge dynamique	Finition	Matériau	Type
10630-021	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier	Mobile
10630-022	1	1000kgf	Revêtement poudré	Acier	Mobile

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE