

Varistar CP| Porte Perforée, Verrouillage 1 point

Data Solutions



Porte en acier perforée Varistar CP, IP 20 avec verrouillage 1 point.

FONCTIONS

Porte en acier perforée avec verrouillage à point unique pour classe de protection IP 20

Charnières 180°

Cache de serrure

Cache de serrure

Cache de serrure

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP20

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-006	42U	2000mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-007	47U	2200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-008	52U	2450mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-013	42U	2000mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-014	47U	2200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-015	52U	2450mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-408	24U	1200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-409	24U	1200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-410	29U	1400mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-411	29U	1400mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-412	33U	1600mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-413	33U	1600mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-414	38U	1800mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-415	38U	1800mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-507	24U	1200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-508	24U	1200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-509	29U	1400mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-510	29U	1400mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-511	33U	1600mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-512	33U	1600mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-513	38U	1800mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Quantité par colis	Couleur
21630-514	38U	1800mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-515	42U	2000mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-516	42U	2000mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-517	47U	2200mm	600mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé
21630-518	47U	2200mm	800mm	Verrouillage un point	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Type	Compatible avec
21630-006	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-007	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-008	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-013	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-014	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-015	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-408	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-409	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-410	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-411	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-412	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-413	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP

Référence catalogue	Code couleur	Conformité	Type	Compatible avec
21630-414	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-415	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-507	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-508	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-509	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-510	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-511	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-512	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-513	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-514	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-515	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-516	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-517	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-518	RAL 7021	CEI 61587-1	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE