

# Cosse déportée 1 trou



## FONCTIONS

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d'alimentation

Cuivre de grade électrolytique

Pour utilisation avec les connexions nVent ERICO Cadweld de type LA uniquement

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Cuivre

**Finition:** Étamé

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A
B101CEOL	NEMA®	15.88 mm	63.5mm	25.4 mm	3.18 mm	12.7 mm
B305TC	Non NEMA®	20 mm	91.4mm	30 mm	5 mm	15 mm

Table 2/2

Référence catalogue	B	C	Taille de trou (HS)	Angle (a)	Taille équivalente du conducteur
B101CEOL	25.4 mm	22.23 mm	11.11 mm	45 °	80.63mm <sup>2</sup>
B305TC	33.78 mm	39.88 mm	17 mm	45 °	152.23mm <sup>2</sup>

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les dimensions non cités, contactez-nous.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE