

Base du paratonnerre, filetage métrique



FONCTIONS

Base de terparatonnerre coulée pour le montage sur des surfaces horizontales

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille du filetage (TS)	Taille du ruban	Profondeur (D)	Hauteur (H)
ATBA15	711140	Aluminium	M16	25 x 3 mm	100mm	25 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
ATBA15	711140	100 mm	6.5 mm	0.16 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE