


Connecteur de câble bimétallique



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

À utiliser pour les connexions cuivre-cuivre et les longueurs de câbles en aluminium droites


Serrage à deux boulons à chaque extrémité du câble

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Taille de conducteur, UL	Diamètre (Ø)	Largeur (W)	Poids unitaire
LPA598	Aluminum, Brass, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)	22.2 mm	101.6 mm	0.17 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE