

Câble à réseau de rail, poste à souder TB5, signalisation



FONCTIONS

Ensemble main droite ou main gauche complet de soudage d'âme de rail conçu pour l'installation des circuits de voie ou des cavaliers de métallisation à l'axe neutre des rails de 85 à 141 lb.

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: Languette de 1"

Type de rail: Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal	Style de soudeur	Orientation
SBWRTB5ALH	Graphite, Steel, Thermoplastique	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5	Gauche
SBWRTB5ARH	Graphite, Steel, Thermoplastique	Bondstrand 3/16"	4.76mm	TB5	Droite

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE