

Outil de sertissage par compression, alimenté par batterie



FONCTIONS

Plage de large section

Conception ergonomique

Batterie lithium-ion haute performance de 18 volts pour une capacité de travail accrue

Arrêt de la rétraction automatique (ARS) après avoir terminé le sertissage

Léger et facile à utiliser

Comprend un boîtier spécial facile à transporter

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Force appliquée	Système	Matrices	Forme de sertissage	Taille de conducteur
MLB	716920	50kN	Hydraulique à batterie	Série RKML, PKML series	Hexagonal	N° 10 Torsadé - 500 kcmil Torsadé, 6 mm ² Stranded - 240 mm ² Stranded
M3B	716915	120kN	Hydraulique à batterie	Série RKM3, PKM3 series	Hexagonal	N° 6 Torsadé - 800 kcmil Torsadé, 16 mm ² Stranded - 400 mm ² Stranded

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE