

Clip CC, ruban plat



FONCTIONS

Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger

Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Conformité	Matériau	Taille du ruban	Type de ruban	Longueur (L)
DCC253	711220	IEC® 62561-1, CEI® 62561-4	Leaded Gunmetal, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	25 x 3 mm	Nu	50mm
DCC600	711250		Leaded Gunmetal, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	25 x 3 mm	Isolé	53mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Hauteur (H)	Profondeur (D)	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
DCC253	711220	18 mm	10 mm	20mm	6.6 mm	0.04 kg
DCC600	711250	18 mm	12 mm	20mm	6.6 mm	0.05 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE