


# Lien de déconnexion



## FONCTIONS

Permet une déconnexion facile et rapide du système de terre pour faciliter le contrôle de l'isolation

Cuivre à conductivité élevée, écroui, ETP selon EN 13601

Inclus isolants polyamide sans halogènes, supports de montage et accessoires en Inox (EN 1.4401)

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Cuivre

**Conformité:** CEI® EN 62561-1:2017 Classe H

Table 1/2

| Référence catalogue | Finition | Taille du filetage (TS) | Hauteur (H) | Largeur 1 (W1) | Largeur 2 (W2) | Épaisseur (T) |
|---------------------|----------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| DLINKC              | Nu       | M10                     | 90 mm       | 100 mm         | 50 mm          | 6 mm          |
| DLINKT              | Étamé    | M10                     | 90 mm       | 100 mm         | 50 mm          | 6 mm          |


Table 2/2

| Référence catalogue | Poids unitaire |
|---------------------|----------------|
| DLINKC              | 0.77 kg        |
| DLINKT              | 0.77 kg        |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La finition de l'étamage est de 8 microns selon la ASTM B545 classe "C" pour les environnement corrosifs.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE