

Cavalier du pont de mise à la terre



FONCTIONS

Conçu pour être utilisé avec les ponts de mise à la terre préfabriqués par nVent ERICO

Sur commande selon une longueur spécifiée (par incréments de 50 mm seulement)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Type de conducteur	Taille de conducteur	Équivalence de capacité de fusion	Taille des cosses
340970G	Copper, Acier	Étamé, Electrogalvanisé	Câble composite isolé	70 mm ² Torsadé	70mm ²	10, 12, 16
340870G	Copper, Polychlorure de vinyle	Bare, Étamé	Câble NYY-0	70 mm ² Torsadé		10, 12, 16
340895G	Copper, Polychlorure de vinyle	Bare, Étamé	Câble NYY-0	95 mm ² Torsadé		10, 12, 16

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur	Longueur	Type d'assemblage de barre d'armature	Application de pont de mise à la terre	Conformité
340970G	250 - 1700 mm	250mm	Cosse	Tunnel	EN CEI® 62561-1 Classe H 100kA

Référence catalogue	Longueur	Longueur	Typed'assemblage debarre d'armature	Application de pont de mise à la terre	Conformité
340870G	250 - 1700 mm	250mm	Cosse	Tunnel	EN CEI® 62561-1 Classe H 100kA
340895G	250 - 1700 mm	250mm	Cosse	Tunnel	EN CEI® 62561-1 Classe H 100kA

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Lorsque vous effectuez une commande, indiquez la longueur (par incréments de 50 mm) et la taille de la patte. Vous pouvez également commander un cavalier dont une extrémité ne dispose pas de patte.

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Taille du filetage	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Type de conducteur	K : Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F : Steel Bar 4mm N : NYY-O Cable H : N2XH-0 Cable
70	Taille de conducteur	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P : 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H : With Hardware
C	Emballage	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G : 25 pieces (Made-to-Order)

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE