

Connecteur de terre Busbar, conducteur de terre rond



FONCTIONS

Utilisé pour connecter les conducteurs ronds solides, dont le conducteur rond ERICO CU-BOND aux barres omnibus de terre

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau | Finition | Hauteur (H) | Diamètre (Ø) | Taille de trou (HS) | Taille du filetage (TS) |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| BCR8T | Alliage de cuivre, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305) | Étamé | 50 mm | 20 mm | 9.5 mm | M10 |


Table 2/2

| Référence catalogue | Conducteur Cu-Bond nVent ERICO | Conformité |
|---------------------|--------------------------------|--------------|
| BCR8T | CBSC8 | CEI® 62561-1 |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La conformité CEI ne vaut que pour les conducteurs nVent ERICO Cu-Bond dans la liste.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135
France: +33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272
Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19
Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE