


Conducteur ruban isolé



FONCTIONS

Offre un chemin vers le sol pour les courants de foudre

Disponibles en plusieurs couleurs pour correspondre aux exigences du bâtiment ou de la conception

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur d'isolation	Matériau	Largeur du conducteur	Épaisseur du conducteur	Longueur
CTGY25325	710645	1.0 - 1.5 mm	Copper, Polychlorure de vinyle	25 mm	3 mm	25m

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Poids unitaire
CTGY25325	710645	Gris	0.77 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.