


parasurtenseur de surtension LAN



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

L'enceinte métallique robuste fournit à la fois une protection environnementale et électrique

Protection jusqu'à CAT6 et POE (Power Over Ethernet) en un seul produit


Installation simple et bi-directionnelle

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	LANRJ45C6P
Tension nominale du système (Un)	48 VDC
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	50 VDC 72 VDC
Indice de protection contre les surtensions (VPR), L-L	150V
Indice de protection contre les surtensions (VPR), L-PE	550V
Courant de décharge nominal (In), L-L	150kA 8/20 µs
Courant nominal total de décharge (In), L-PE C2	10kA 8/20 µs
Courant de décharge maximal (Imax), L-PE	10kA 8/20 µs
Courant d'impulsion (Iimp)	1kA 10/350 µs

Référence catalogue	LANRJ45C6P
Courant de charge nominal (IL)	1A
Fréquence	250 MHz Max
Fixation	Rail DIN chapeau de gendarme 35 mm
Température	-40 to 80 °C
Type de connexion	RJ45
Matériau de l'armoire	Alliage de zinc
Classe d'étanchéité de l'armoire	IP 20
Profondeur (D)	45.5mm
Hauteur (H)	75 mm
Largeur (W)	19 mm
Conformité	CEI® 61643-21

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE